

Garant**CNMG 120416, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250162 HB7020
GTIN	4045197764034
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120416 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 8 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Gatunek	HB7020
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SM
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
głębokość skrawania a_p	0,5 - 8 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
promień naroża	1,6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia