

Garant
CNMG 190624, Gatunek: HB7020


Dane zamówienia

Numer katalogowy	250343 HB7020
GTIN	4045197764102
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 190624 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 8 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 300 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7020
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SG
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	2,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 300 m/min
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,

głębokość skrawania a_p	1,5 - 8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190624
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia