

**CNMM 190624, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250466 HB7020
GTIN	4045197764133
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMM 190624 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania  $a_p$ : 2 - 10 mm

posuw  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 300 m/min

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 300 m/min
posuw $f$	0,4 - 1,2 mm/obr,
Łamacz wiórów	SR
Gatunek	HB7020
głębokość skrawania $a_p$	2 - 10 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	6,75 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,6 mm
promień naroża	2,4 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 190624
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia