

**HOLEX****Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: G0313****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 546910 G0313  |
| GTIN             | 4045197724304 |
| Klasa artykułu   | 52D           |

**Opis****Wykonanie:**

Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o wysokiej odporności na obciążenia dynamiczne i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w innym przypadku wykonane również z HM.

Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 3 mm

opis kształtu: łukowy ostry

Ø główki: 3 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 14 mm

długość całkowita: 38 mm

Ø chwytu: 3 mm

**Opis techniczny**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Stopień wielkości uzębienia | średnia                    |
| Kształt                     | G0313                      |
| długość całkowita           | 38 mm                      |
| rodzaj uzębienia            | Uzębienie naprzemianskośne |
| Ø główki                    | 3 mm                       |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| długość główki L <sub>1</sub> | 14 mm            |
| oznaczenie uzębienia          | Z7               |
| opis kształtu                 | łukowy ostry     |
| Ø chwytu                      | 3 mm             |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;     | HM               |
| Rodzaj produktu               | Pilniki obrotowe |