

Garant**Ściernice trzpieniowe diamentowe lutowane lutem twardym D427, D, Typ: ZY0620****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 552750 ZY0620 |
| GTIN | 4045197724540 |
| Klasa artykułu | 51E |

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie oszlifowany trzpień **pokryty ziarnem diament. naniesionym metodą próżniowego lutowania twardego.**

Zalety:

- **większa skuteczność ścierania w porównaniu z galwanicznie wiązаныmi ściernicami trzpieniowymi dzięki działaniu większej liczby ziaren (ze spoiwa wystaje około 70% ziaren) i silniejszemu wiązaniu**
- **otwarta struktura i duża ziarnistość D427 obniżają temperaturę szlifowania i zmniejszają skłonność do zatykania.**

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych albo szlifierek współrzędnościowych do **szlifowania zgrubnego** z dużym ubytkiem materiału. **Obcinanie, frezowanie konturów** materiałów kompozytowych (CFK / GFK), włókna szklanego, grafitu, Honeycomb.

wskazówka:

Inne ziarnistości, kształty specjalne albo ściernice trzpieniowe z chłodzeniem wewnętrznym, do zastosowania stacjonarnego, są dostarczane na zamówienie.
oznaczenie ziarnistości: D

opis kształtu: walec
Ø główki: 6 mm
długość główki L₁: 20 mm
długość całkowita: 60 mm
Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ø główki | 6 mm |
| opis kształtu | walec |
| długość główki L ₁ | 20 mm |
| długość całkowita | 60 mm |
| Ø chwytu | 6 mm |
| Materiały ściernie | diament |
| oznaczenie ziarnistości | D |
| Rodzaj produktu | Ściernice trzpieniowe |