

## Garant

### Wiertła HPC z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 9,4 mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	122307 9,4
GTIN	4045197757081
Klasa artykułu	11E

#### Opis

##### Wykonanie:

**Powłoka DLC sp<sup>2</sup>** najnowszej generacji z **małym współczynnikiem tarcia**, powodującym **doskonale odprowadzanie opiłków**. Do **wysokowydajnej obróbki stopów aluminium**. **Duża dokładność prowadzenia w osi i walcowatość otworu** dzięki **6 łysinkom prowadzącym**.

##### Zalecenie:

##### Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia 1,5×Ø nominalna.

##### wskazówka:

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

norma: DIN 6537 K

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Semi-Standard: tak

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 32,9 mm

długość całkowita L: 89 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 10 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór: 0,55 mm/obr,

#### Opis techniczny

długość całkowita L	89 mm
Ø chwytu $D_s$	10 mm
tolerancje chwytu	h6
Tolerancja Ø nominalnej	h7

norma	DIN 6537 K
Ø nom. D <sub>c</sub>	9,4 mm
posuw f w aluminium dającym krótki wiór	0,55 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2
Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	47 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	32,9 mm
Semi-Standard	tak
powłoka	DLC
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
głębokość wiercenia do	4×D
typ	W
kąt wierzchołkowy	135 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Wiertła kręte