

**Garant****Wiertła HPC z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 5,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122603 5,1
GTIN	4045197757692
Klasa artykułu	11E

**Opis****Wykonanie:**

**Powłoka DLC sp<sup>2</sup>** najnowszej generacji z **małym współczynnikiem tarcia**, powodującym **doskonale odprowadzanie opiłków**. Do **wysokowydajnej obróbki stopów aluminium**. **Duża dokładność prowadzenia w osi i walcowatość otworu** dzięki **6 łysinkom prowadzącym**.

**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia 1,5×Ø nominalna.

**wskazówka:**

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

norma: DIN 6537

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Semi-Standard: tak

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 36,4 mm

długość całkowita L: 82 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 6 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór: 0,45 mm/obr,

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L	82 mm
Długość rowków wiórowych $L_c$	44 mm
Ø chwytu $D_s$	6 mm

Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h7
posuw f w aluminium dającym krótki wiór	0,45 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6
$\varnothing$ nom. $D_c$	5,1 mm
norma	DIN 6537
zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$	36,4 mm
Semi-Standard	tak
powłoka	DLC
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
głębokość wiercenia do	6×D
typ	W
kąt wierzchołkowy	135 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
Strategia skrawania	HPC
piersień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Wiertła kręte