


Garant**Średnicówki precyzyjne, zakres pomiarowy: 35-60mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	435190 35-60
GTIN	4045197726384
Klasa artykułu	41C

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjny, dwupunktowy, porównawczy przyrząd pomiarowy ze sprężynującym talerzem centrującym. **Lekkie**, stabilne wykonanie z **elementami z włókna węglowego (CFK)**, co zapewnia mniejszą **wydłużalność cieplną** i lepszą **ochronę antykorozyjną**. Osłona uchwytu przyrządu jeszcze bardziej zmniejsza wpływ temperatury. Precyzyjna transmisja przemieszczenia trzpienia pomiarowego z łatwym przesuwem za pośrednictwem segmentu krzywki. Stałe trzpienie pomiarowe z hartowaną kulką pomiarową umożliwiają nastawienie na różne $\varnothing$ otworu.

Wykonanie, tekst reklamowy:

- **Lekka, stabilna konstrukcja z elementami z włókna węglowego (CFK).**
- **Mniejsza wydłużalność cieplna.**
- **Lepsza ochrona przed korozją.**

Zastosowanie:

Do precyzyjnego pomiaru otworów lub $\varnothing$, okrągłości i cylindryczności oraz do pomiaru profili wewnętrznych.

w dostawie::

Precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych, kompletny, w kasie drewnianej (bez czujnika zegarowego).

Wyp. dodatkowe:

Precyzyjny czujnik wskaźnikowy nr 434674, indukcyjny czujnik precyzyjny nr 434671, czujnik zegarowy z opisem skali wzrastającym wlewo nr 434807 wielk.10, cyfrowy czujnik zegarowy nr 434322, pierścienie nastawcze nr 484030.

wskazówka:

Karta danych

Przy zastosowaniu precyzyjnych czujników wskaźnikowych konieczne jest użycie przedłużki nr 434920, rozm. 10 albo trzpienia pomiarowego nr 434900 rozm. 16.

Opis techniczny

głębokość pomiaru	178 mm
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego	1 µm
liczba tarcz pomiarowych	3
liczba trzpieni mierniczych	6
zakres pomiarowy	35 - 60 mm
Szerokość talerza centrującego	28 mm
Norma	Norma zakładowa
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	C4
Rodzaj produktu	2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/435190-35-60>