




## Ściernice trzpieniowe, zestaw drobne, AW-CER, liczba ściernic trzpieniowych: 15



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	550305 15
GTIN	4007220947616
Klasa artykułu	55E

### Opis

#### Wykonanie:

Ściernice trzpieniowe z **ziarnem mieszanym (AW-CER)**, o **twardości J**, zbudowane z miękkiego połączenia **białego korundu szlachetnego i ceramicznego, mikrokrystalicznego korundu spiekanego**, w znacznym stopniu ulegającego samoostrzeniu, co zapewnia dużą wydajność ubytkową i chłodny szlif (oznaczenie firmy Pferd: AWCO).

Zestawy wybranych ściernic trzpieniowych o najczęściej używanych kształtach i wymiarach.

#### Zastosowanie:

Zalecana prędkość skrawania 30-50 m/s.

Do obróbki płaszczyzn trudnoskrawalnych nadstopów, jak **materiały tytanowe, stopy podstawowe niklu i kobaltu** oraz **stal hartowana**.

#### w dostawie::

Po 1 ściernicy trzpieniowej ZY0205 / ZY0306 / ZY0408 / ZY0510 / ZY0613 / ZY0816 / ZY1303 / ZY2006 / KU03 / KU06 / KU08 / SP0306 / SP0408 / SP0613 / SP0816.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczny

Ø chwytu: 3 mm

długość chwytu: 30 mm

### Opis techniczny

liczba ściernic trzpieniowych	15
-------------------------------	----

ziarnistość	drobny
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	ceramiczny
Atrybut nazwy produktu	AW-CER
Ø chwytu	3 mm
długość chwytu	30 mm