

**Kapturki ścierne (CER), Ziarno 150, Kapturek ścierny - Ø, długość, kształt: 0713G****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553038 0713G
GTIN	4062406122737
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki **zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren. Ziarno ceramiczne (CER)**, idealne do obróbki stali nierdzewnych i stopów niklu. Duża wydajność obróbki ścierniej i chłodny szlif.

Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzone na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie** (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturek ściernych nr 553100.

Kształt: G

Ø kapturek ściernych: 7 mm

wysokość kapturek ściernych: 13 mm

zalecana prędkość obrotowa: 30000 min⁻¹

Opis techniczny

Kształt	G
---------	---

Ø kapturków ściernych	7 mm
wysokość kapturka ściernego	13 mm
zalecana prędkość obrotowa	30000 min ⁻¹
ziarnistość	150
Atrybut nazwy produktu	Ziarno 150