



**Kapturki ścierne (korund specjalny), Ziarno 150, Kapturek ścierny - Ø,
długość, kształt: 1626G**



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 553053 1626G |
| GTIN | 4062406123208 |
| Klasa artykułu | 51E |

Opis

Wykonanie:

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki **zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren. Korund specjalny (A)** ze spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzone na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie** (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturek ściernych nr 553100.

oznaczenie ziarnistości: A

Kształt: G

Ø kapturek ściernych: 16 mm

wysokość kapturek ściernych: 26 mm

zalecana prędkość obrotowa: 12000 min⁻¹

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| wysokość kapturka ściernego | 26 mm |
| zalecana prędkość obrotowa | 12000 min ⁻¹ |
| Kształt | G |
| Ø kapturków ściernych | 16 mm |
| Materiały ścierne | korund (A), |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| Atrybut nazwy produktu | Ziarno 150 |