

Garant
Wiertła HPC z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 14,8 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	123179 14,8
GTIN	4045197760432
Klasa artykułu	11E

Opis
Wykonanie:

Powłoka DLC sp² najnowszej generacji z **małym współczynnikiem tarcia**, powodującym **doskonale odprowadzanie opiłków**. Do **wysokowydajnej obróbki stopów aluminium**. **Duża dokładność prowadzenia w osi i walcowatość otworu** dzięki **6 łysinkom prowadzącym**.

Zalecenie:
Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia $1,5 \times \text{Ø}$ nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Właściwe zastosowanie wiertła do głębokich otworów $12 \times D$ wymaga uprzedniego centrowania za pomocą nr 121068-121130.

norma: norma zakładowa

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Semi-Standard: tak

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 185,8 mm

długość całkowita L: 260 mm

Ø chwytu D_s : 16 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór: 0,65 mm/obr,

Opis techniczny

Tolerancja Ø nominalnej	h7
długość całkowita L	260 mm
Ø nom. D_c	14,8 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór	0,65 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6
Ø chwytu D _s	16 mm
Liczba ostrzy Z	2
norma	norma zakładowa
Długość rowków wiórowych L _c	208 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	185,8 mm
Semi-Standard	tak
powłoka	DLC
Materiał ostrza 	VHM
głębokość wiercenia do	12×D
typ	W
kąt wierzchołkowy	135 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Wiertła kręte