



Zestaw brzeszczotów bagnetowych, 5-częściowy, Nazwa: T244D



Dane zamówienia

Numer katalogowy	588420 T244D
GTIN	4045197726704
Klasa artykułu	51S

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty ze szlifowanymi, ostrymi zębami, do **precyzyjnych cięć w drewnie**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **uzębienie progresywne** umożliwia zarówno łatwe nacinanie jak i szybki postęp pracy.

w dostawie::

5-częściowy
 zoptymalizowane dla materiału: Drewno
 grubość blatu (drewno miękkie): 5-50 mm
 rodzaj skrawania: Cięcie krzywoliniowe szybkie (zgrubne)
 rodzaj skrawania: wcinanie
 materiał brzeszczotów: HCS
 podziałka zębów: 4 – 5,2 mm
 długość listków: 100 mm
 liczba brzeszczotów: 5

Opis techniczny

materiał brzeszczotów	HCS
podziałka zębów	4 – 5,2 mm
grubość blatu (drewno miękkie)	5-50 mm
przydatność	_T244D
rodzaj skrawania	Cięcie krzywoliniowe szybkie (zgrubne)
rodzaj skrawania	wcinanie
liczba brzeszczotów	5

długość listków	100 mm
zoptymalizowane dla materiału	Drewno
Nazwa	T244D
Atrybut nazwy produktu	5-częściowy