

Garant**SNMG 150616, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251332 HB7020
GTIN	4045197764195
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 150616 HB7020 promień naroża: 1,6 mm

Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 9 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 300 m/min

Opis techniczny

promień naroża	1,6 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,25 mm
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1,5 - 9 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SG

Gatunek	HB7020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 300 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 150616
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia