


Garant**WNMG 080412, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252072 HB7020
GTIN	4045197764249
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080412 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7020
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm
Łamacz wiórów	SM

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia