



Zestaw brzeszczotów bagnetowych, 25-częściowy, Nazwa: T118B



Dane zamówienia

Numer katalogowy	588410 T118B
GTIN	4045197726766
Klasa artykułu	51S

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**, zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **uzębienie progresywne** umożliwia zarówno łatwe nacinanie (bez odskakiwania brzeszczotu w przypadku cienkich blach), jak i wysoką wydajność cięcia.

w dostawie::

25-częściowy
 zoptymalizowane dla materiału: stal
 grubość blachy (blacha pełna): 2,5-6 mm
 rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne
 materiał brzeszczotów: HSS
 podziałka zębów: 1,9 – 2,3 mm
 długość listków: 92 mm
 liczba brzeszczotów: 25

Opis techniczny

liczba brzeszczotów	25
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
długość listków	92 mm
podziałka zębów	1,9 – 2,3 mm
materiał brzeszczotów	HSS
grubość blachy (blacha pełna)	2,5-6 mm
przydatność	_T118B
zoptymalizowane dla materiału	stal

Nazwa	T118B
Atrybut nazwy produktu	25-częściowy