

Garant**Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe, nastawiony moment obrotowy: 0,38 Nm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	211750 0,38
GTIN	4045197764256
Klasa artykułu	21B

Opis

Wykonanie:

Wkrętak dynamometryczny z przyczepnym uchwytem poprzecznym z 2 rodzajów materiału. Wartość momentu obrotowego jest ustawiona na stałe. Gniazdo z magnesami trwałymi.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak rozłącza się w sposób **słyszalny i wyczuwalny**. Wyzwolenie na długim odcinku sygnalizuje jednoznacznie użytkownikowi, że została osiągnięta nastawiona wartość.

Zastosowanie:

W połączeniu z **bitami 1/4 cala** z chwytem **C 6,3** lub **E 6,3**, np. **bitem Torx Plus®** nr **674252**. Idealne do dokładnego mocowania odwracanych płytek skrawających zgodnie z podanym momentem dokręcenia.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

wskazówka:

Dostawa **bez** bitów.

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.

kierunek dociągania: Dociąganie w prawo

dokładność pomiaru momentu obrotowego: $\pm 15\%$
 uchwyty bitów: D 6,3
 uchwyty bitów: F 6,3
 dokładność pomiaru momentu obrotowego: $\pm 15\%$
 długość całkowita L: 107 mm
 długość grotu: 50 mm
 nastawiony moment obrotowy: 0,38 Nm

Opis techniczny

długość grotu	50 mm
dokładność pomiaru momentu obrotowego	$\pm 15\%$
nastawiony moment obrotowy	0,38 Nm
uchwyty bitów	D 6,3
uchwyty bitów	F 6,3
norma	DIN EN ISO 6789
Regulacja załączenia	Nieprzestawialny
długość całkowita L	107 mm
metoda pomiarowa	moment obrotowy
przełączalny odczyt	Nm
Zasada zadziałania	wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku
Kształt przyłącza	gniazdo bitów 1/4 cala
Feedback	Wyzwalający
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	Wstępnie ustawiony
kierunek dociągania	Dociąganie w prawo
możliwość protokołowania danych	nie
sygnalizacja rozłączenia	Akustyczne
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Technika pomiarowa	mechanicznie
Rodzaj produktu	Wkrętaki dynamometryczne

Akcesoria

„TQ-Station” – stacja do przechowywania na wkręta
dynamometryczne

659964