



Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 25mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290020 25
GTIN	4030741471650
Klasa artykułu	29H

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.

- **Minimalny nacisk zmniejsza obciążenie obrabianego detalu i maszyny.**
- **Zsynchronizowany napęd wrzeciona zapewnia łatwe ustawianie uchwytów rolek i wysokości kłów.**
- **Możliwość zwiększenia zakresu pracy przez obrócenie uchwytu rolki.**
- **Wymiana szczęk (zestaw szczęk na zamówienie) umożliwia radełkowanie aż do odsadzenia.**

wskazówka:

Przy użyciu koła radełkowanego o \varnothing 25 mm obszar roboczy poszerza się o 0 mm – 65 mm.

Opis techniczny

oś krążka	299910 8
do szerokości radełkowania b	8 mm
szerokość chwytu	25 mm
zakres roboczy	3,5 - 65 mm

do \varnothing radełkowania d_1	25 mm
do \varnothing radełkowania d_1	20 mm
wysokość chwytu	25 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA
dla profilu radełkowania	RBL 2×BR
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR45°
dla profilu radełkowania	RGE30° BL/BR30°
dla profilu radełkowania	RBR 2×BL
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania