



Frezy ECO do radełkowania uniwersalne, wielkość chwytu: 20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290241 20
GTIN	4030741303135
Klasa artykułu	29H

Opis

Wykonanie:

Wkręty bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Konstrukcja modułowa: do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.

Ustawienie \emptyset wykonania na skali.

dla profilu radełkowania: RGE45° BL/BR15°

do \emptyset radełkowania d_1 : 25 mm

do szerokości radełkowania b: 6 mm

do otworów radełek $\emptyset d_2$: 8 mm

zakres roboczy: 10 - 250 mm

tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr: 299920 1

Opis techniczny

wysokość chwytu	20 mm
zakres roboczy	10 - 250 mm
szerokość chwytu	20 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr	299920 1
do otworów radełek $\emptyset d_2$	8 mm
do \emptyset radełkowania d_1	25 mm
do szerokości radełkowania b	6 mm

kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RGE30° 2×AA
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR15°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

Akcesoria

Zestaw części zamiennych (3 szt.), tulejka z HM, nakładka, wkręt	290320
Zestaw części zamiennych (3 szt.), tulejka z HM, nakładka, wkręt Typ 1	299920 1