

SWISS TOOLS

Noże lewe, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki: 63/16HP mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320051 63/16HP
GTIN	2050002004733
Klasa artykułu	36D

Opis

wskazówka:

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

Norma na uchwyt: ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D₁ min.: 80 mm

rozstaw końcówek osi f: 45 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: VB..1604..

części zamienne: S07

Opis techniczny

rozstaw końcówek osi f	45 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D ₁ min.	80 mm
Seria	Głowice skrawające
wymiar A długości wysięgu	70 mm
części zamienne	S07

pasująca wymienna płytką skrawająca	VB..1604..
uchwyt	HSK-T
rodzaj zastosowania	lewe
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	117,5 stopni
przykład zastosowania	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy