

Garant GRIDLINE

Obudowa komputera 16G, wysokość: 500 mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 927335 500 |
| GTIN | 4062406124564 |
| Klasa artykułu | 9GG |

Opis**Wykonanie:**

Obudowa 16G o stabilnej konstrukcji stalowej, z silnikiem wentylatora i wbudowaną na stałe podwójną listwą zasilającą z wyłącznikiem WŁ./WYŁ. oraz bezpiecznikiem. 3-biegunowy przewód przyłączeniowy (3 m) ze złączem z przemysłowym złączem wtykowym. Doprowadzenie powietrza przez wentylator w obudowie. Zamykana na zamek bębnekowy.

Zastosowanie:

Do optymalnego umieszczenia komputera w miejscu pracy. Chroni przed zabrudzeniem i uszkodzeniami. Utrudnia dostęp osobom nieuprawnionym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, front – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek albo gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez elektryka!

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 500 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 425 mm

szerokość użytkowa: 350 mm

głębokość użytkowa: 600 mm

Opis techniczny

| | |
|---|--|
| głębokość użytkowa | 600 mm |
| liczba wentylatorów | 1 |
| masa | 19,7 kg |
| z listwą wtykową | tak |
| obudowa podstawy (górną, otwartą) | tak |
| głębokość | 650 mm |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia | tak |
| Długość kabla przyłącza | 3 m |
| szerokość | 400 mm |
| wysokość użytkowa | 425 mm |
| wysokość | 500 mm |
| szerokość użytkowa | 350 mm |
| liczba listew wtykowych | 1 |
| liczba wyłączników | 1 |
| Grubość materiału | 1 mm |
| Kąt rozwarcia drzwi | 180 stopni |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu | Obudowa komputera |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
|--|-------------|