

**Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T1018AFP****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588500 T1018AFP
GTIN	3165140704892
Klasa artykułu	54B

**Opis****Wykonanie:**

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **Bardzo długi brzeszczot** do głębokich cięć w drewnie i metalowych materiałach przekładkowych, z zachowaniem dokładnego kąta.

**w dostawie::**

3-częściowy  
zoptymalizowane dla materiału: Metal warstwowy  
kształtownik metalowy (warstwowy): <150 mm  
rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne  
rodzaj skrawania: cięcie pod dokładnym kątem  
materiał brzeszczotów: BIM  
podziałka zębów: 1,1 mm  
długość listków: 250 mm  
liczba brzeszczotów: 3

**Opis techniczny**

rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
rodzaj skrawania	cięcie pod dokładnym kątem
przydatność	_T1018AFP
kształtownik metalowy (warstwowy)	<150 mm
liczba brzeszczotów	3
materiał brzeszczotów	BIM
długość listków	250 mm
podziałka zębów	1,1 mm

zoptimalizowane dla materiału

Metal warstwowy

Nazwa

T1018AFP