



Zestaw brzeszczotów bagietowych, Nazwa: T321AF



Dane zamówienia

Numer katalogowy	588500 T321AF
GTIN	3165140596992
Klasa artykułu	54B

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagietowe **do metalu**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **Speed for Metal** - większa trwałość i prędkość cięcia w metalu dzięki zwężonemu brzeszczotowi, mniejszej grub. brzeszczotu i zoptymalizowanej geometrii zębów (na przemian mocne i agresywne zęby).

w dostawie::

5-częściowy
 zoptymalizowane dla materiału: stal
 grubość blachy (blacha perforowana): 1-3 mm
 kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 65 mm
 rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne
 materiał brzeszczotów: BIM
 podziałka zębów: 1,2 mm
 długość listków: 132 mm
 liczba brzeszczotów: 5

Opis techniczny

materiał brzeszczotów	BIM
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
grubość blachy (blacha perforowana)	1-3 mm
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym)	< 65 mm
przydatność	_T321AF
liczba brzeszczotów	5
podziałka zębów	1,2 mm

długość listków	132 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal
Nazwa	T321AF