

Garant**Wiertła kręte HSS-E z 3 powierzchniami mocującymi, bez powłoki, Ø DC h8: 2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114001 2
GTIN	4045197764904
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Stabilne, solidne **ze wzmocnionym rdzeniem**. Szlifowane profilowo, z niewielkim biciem promieniowym. Precyzyjnie zaszlifowany wierzchołek. Chwył z **dodatkowymi 3 powierzchniami mocującymi** do uchwytów 3-szczękowych.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia 1,5× Ø.nominalna.

wskazówka:

Wiertła z chwytem walcowym, **bez powierzchni mocujących**

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 21 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 24 mm

długość całkowita L: 49 mm

Ø chwytu D_s: 2 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	2 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,03 mm/obr,

Długość rowków wiórowych L_c	24 mm
norma	DIN 338
długość całkowita L	49 mm
Liczba ostrzy Z	2
\varnothing nom. D_c	2 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	21 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
typ	N
chwyt	Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestaw wiertel krótkich ze stali szybko tnącej E nr 114001, w kasecie Typ 1-10,5	114010 1-10,5
--	---------------