

**Garant****Frezy zgrubne z VHM GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, Ø e8 DC: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202004 14
GTIN	4062406126018
Klasa artykułu	11X

**Opis****Wykonanie:**

Z powłoką DLC sp<sup>2</sup> najnowszej generacji.

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.

W pełnym materiale do 2 × D, spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.

Maksymalne prędkości posuwu przy pionowym zanurzeniu.

Rampy do 45°.

**Zaleta:**

**Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie mimośrodowe, duże rowki wiórowe.**

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 42 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Dokładność wyważenia z chwytem: G 2,5 z HA

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 26 mm

wysięg L<sub>1</sub> z szyjką: 36 mm

Ø szyjki D<sub>1</sub>: 13,8 mm

długość całkowita L: 83 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 14 mm

**Opis techniczny**

maksymalna głębokość skrawania a<sub>p maks.</sub> przy wykonywaniu pełnych rowków

**14 mm**

Liczba zębów Z	3
Ø chwytu $D_s$	14 mm
posuw $f_z$ przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,17 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
Tolerancja Ø nominalnej	e8
długość całkowita L	83 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	3
Dokładność wyważenia z chwytem	G 2,5 z HA
chwyt	DIN 6535 HA z h6
długość ostrzy $L_c$	26 mm
Ø szyjki $D_1$	13,8 mm
wysięg $L_1$ z szyjką	36 mm
Ø ostrzy $D_c$	14 mm
Kąt linii śrubowej	42 stopni
posuw $f_z$ przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór	0,12 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	26 mm
Zaokrąglenie naroży $r_v$	0,32 mm
Seria	GARANT Master Alu
powłoka	DLC
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	DIN 6527
typ	W
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówny
Podziałka ostrzy	nierówny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1xD
chłodzenie wewnętrzne	nie

Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

**Usługi**

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------