

**Obrotowe kły tokarskie do wymiennych wkładów, Ø d: HSK50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320617 HSK50
GTIN	4062406127244
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Wykonanie:**

- Wersja amortyzowana do osiowego wyrównania długości podczas obróbki.
- Całkowicie hartowana i szlifowana. Nasmarowanie na stałe zwalnia z konieczności wykonywania konserwacji.
- Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu oraz chłodziwa.

**Zastosowanie:**

Uniwersalne zastosowanie dzięki wymiennym wkładom. Uniwersalne zastosowanie w głowicach rewolwerowych i przeciwwrzecionach w obrabiarkach CNC.

**Wyp. dodatkowe:**

Wymienne wkłady zob. nr 320625.

**wskazówka:**

Wymiana wkładki na powierzchnia kluczy przez przekręcenie przeciwnie do kierunku ruchu.

Ø korpusu D: 44 mm

Ø chwytu D<sub>1</sub>: 12 mm

Długość całkowita L: 120 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 95 mm

odcinek ugięcia sprężystego: 3 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 3000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

odcinek ugięcia sprężystego	3 mm
Pasujące do kodu barwnego	K12

Długość całkowita L	120 mm
Ø korpusu D	44 mm
Ø chwytu D <sub>1</sub>	12 mm
bicie	0,01 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3000 min <sup>-1</sup>
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	95 mm