




Płytko skrawając o profilu okrągłym prawe, HB 720, Ø D_{min} podcięcie D1 / D2: 8/14 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273979 8/14
GTIN	4062406127787
Klasa artykułu	21H

Opis

Ważne:

Zamawiany rozmiar = minimalna Ø podcięcia.

Podcięcia o większej Ø są możliwe bez modyfikacji.

D₁ = D_{min} Ø wewnętrzna.

D₂ = D_{min} Ø zewnętrzna.

Wersja L o głębszym podcięciu t_{maks.}.

minimalna Ø otworu wstępnego D_{min.}: 14 mm

grubość płytki T: 9,2 mm

rozstaw osi końcówek F: 9 mm

maks. głębokość wcinania t_{maks.}: 3 mm

promień R: 1,5 mm

Szerokość skrawania W: 3 mm

Opis techniczny

promień R	1,5 mm
grubość płytki T	9,2 mm
posuw f	0,01 - 0,02 mm/obr,
maks. głębokość wcinania t _{maks.}	3 mm

rozstaw osi końcówek F	9 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	14 mm
Gatunek	HB 720