



Płytko skrawając o profilu okrągłym prawe, HB 720, Ø Dmin podcięcie D1 / D2: 10/14 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273979 10/14
GTIN	4062406127770
Klasa artykułu	21H

Opis

Ważne:

Zamawiany rozmiar = minimalna Ø podcięcia.

Podcięcia o większej Ø są możliwe bez modyfikacji.

$D_1 = D_{min}$ Ø wewnętrzna.

$D_2 = D_{min}$ Ø zewnętrzna.

Wersja L o głębszym podcięciu $t_{maks.}$.

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 14 mm

grubość płytki T: 9,2 mm

rozstaw osi końcówek F: 9 mm

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 3 mm

promień R: 1 mm

Szerokość skrawania W: 2 mm

Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	3 mm
grubość płytki T	9,2 mm
rozstaw osi końcówek F	9 mm
promień R	1 mm

posuw f	0,01 - 0,02 mm/obr,
Szerokość skrawania W	2 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	14 mm
Gatunek	HB 720