



Płytko skrawając o profilu okrągłym prawe, HB 720, Ø D_{min} podcięcie D1 / D2: 12/14 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273979 12/14
GTIN	4062406127763
Klasa artykułu	21H

Opis

Ważne:

Zamawiany rozmiar = minimalna Ø podcięcia.

Podcięcia o większej Ø są możliwe bez modyfikacji.

D₁ = D_{min} Ø wewnętrzna.

D₂ = D_{min} Ø zewnętrzna.

Wersja L o głębszym podcięciu t_{maks.}.

minimalna Ø otworu wstępnego D_{min.}: 14 mm

grubość płytki T: 7,7 mm

rozstaw osi końcówek F: 9 mm

maks. głębokość wcinania t_{maks.}: 1,5 mm

promień R: 0,5 mm

Szerokość skrawania W: 1 mm

Opis techniczny

maks. głębokość wcinania t _{maks.}	1,5 mm
promień R	0,5 mm
posuw f	0,01 - 0,02 mm/obr,
rozstaw osi końcówek F	9 mm

grubość płytki T	7,7 mm
Szerokość skrawania W	1 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	14 mm
Gatunek	HB 720