


Garant**Płytko do toczenia poprzecznego lewa, HU9315, Szerokość rowka m (H13):
1,85mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273906 1,85
GTIN	4045197768407
Klasa artykułu	21J

Opis techniczny

Szerokość rowka m (H13)	1,85 mm
szerokość ostrzy w	1,85 mm
do pierścieni osadczyc sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia	1,75 mm
$t_{maks.}$	2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
promień naroża R	0,2 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewo
Gatunek	HU9315
Rowki wg normy	DIN 472

Rowki wg normy	DIN 471
liczba wymian/ostrzy	3
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 280 mm/min
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	280 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	280 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
CuZn	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Grafit	nadaje się warunkowo	70 m/min	N
ciągłe	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		