

HEDI

Zwijacze kabla, Typ: 20N



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081197 20N
GTIN	4003644000487
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Zwijacz kabla z **przewodnym, automatycznym mechanizmem nawijania i odwijania, z wielokrotną blokadą w obszarze jednego obrotu**; odporna na uderzenia, zamknięta **obudowa z tworzywa sztucznego**. Termiczne **zabezpieczenie przed przeciążeniem**, gruby kabel neoprenowy H07RN-F ze złączką przyłączeniową. Łatwy montaż na ścianie lub stropie, **kąt obrotu 150°**.

Funkcja:

IP24: Ochrona przed strumieniem wody płynącej ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania.

Zastosowanie:

Lepsza ergonomia dzięki wyeliminowaniu naciągu oraz zapewnieniu porządku i zapobieżeniu wypadkom i urazom spowodowanym leżącymi na posadzce kablami.

wskazówka:

Zwijacze węży sprężynowe patrz nr 080066 do 080079.

Opis techniczny

typ	20N
długość przewodu	20 m
rodzaj przewodu	5G1,5

moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3000 (16 A) W
materiał obudowy	z tworzywa sztucznego
wysokość	450 mm
klasa przewodu	H07RN-F
szerokość	208 mm
materiał kabla	Guma neoprenowa
długość	361 mm
napięcie znamionowe	400 V
stopień ochrony IP	IP 24
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Zwijacze kabla