

Garant
Adapter wkręcany termokurczliwy, gwint M × Ø mocowania D1: M12X6

Dane zamówienia

Numer katalogowy	301397 M12X6
GTIN	4045197767349
Klasa artykułu	31Z

Opis
Wykonanie:

Stal żaroodporna, z możliwością przesuwu wzdłużnego narzędzi, wersja bardzo smukła, do obróbki HSS i HM.

Zastosowanie:

Szerokie zastosowanie przy najwyższych wymaganiach pod względem dokładności i jakości wyważenia, np. w połączeniu z przedłużkami.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 3 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

Ø zewn. D: 21 mm

Ø D₂: 15 mm

Przedłużka Ø D₃: 23 mm

długość L: 42 mm

maks. moment dokręcania: 60 Nm

Opis techniczny

Ø zewn. D	21 mm
Ø D ₂	15 mm
gwint M	M12
Przedłużka Ø D ₃	23 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
wymiar A długości wysięgu	60 mm
długość L	42 mm

maks. moment dokręcania	60 Nm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Rodzaj produktu	Akcesoria do zamocowania głowicy frezarskiej z gwintem