

**LENOX** **Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 818G****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588735 818G
GTIN	082472210705
Klasa artykułu	58Z

**Opis****Wykonanie:**

agresywny, **wygięty kształt brzeszczotu**, ze zoptymalizowanym położeniem środka ciężkości dla szybszego cięcia. Dłuższa trwałość dzięki **powłoce z TiN**.

**w dostawie::**

5 szt.

zoptymalizowane dla materiału: INOX

grubość blachy (blacha perforowana): 1,5-4 mm

kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 150 mm

rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

materiał brzeszczotów: BiM

podziałka zębów: 1,4 mm

długość listków: 200 mm

liczba brzeszczotów: 5

**Opis techniczny**

rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
grubość blachy (blacha perforowana)	1,5-4 mm
podziałka zębów	1,4 mm
długość listków	200 mm
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym)	< 150 mm
materiał brzeszczotów	BiM
liczba brzeszczotów	5
przydatność	_818G

zoptymalizowane dla materiału	INOX
Nazwa	818G
Rodzaj produktu	Brzeszczot piły szablowej