

Garant**Adapter wkręcany termokurczliwy smukłe, gwint M × Ø mocowania D1:
M12X12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301397 M12X12
GTIN	4045197767370
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Stal żaroodporna, z możliwością przesuwu wzdłużnego narzędzi, wersja bardzo smukła, do obróbki HSS i HM.

Zastosowanie:

Szerokie zastosowanie przy najwyższych wymaganiach pod względem dokładności i jakości wyważenia, np. w połączeniu z przedłużkami.

Opis techniczny

Ø zewn. D	24 mm
gwint M	M12
Ø D ₂	18 mm
długość L	38 mm
Przedłużka Ø D ₃	23 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm
wymiar A długości wysięgu	60 mm
maks. moment dokręcania	60 Nm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm

Rodzaj produktu

Redukcje