



## Czujniki cyfrowe, Rozdzielczość 0,0001 mm, Zakres pomiarowy: 25 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	434656 25
GTIN	4059192061661
Klasa artykułu	43A

### Opis

#### Wykonanie:

Precyzyjne cyfrowe czujniki zegarowe z **bardzo dużymi** wskazaniem (**11 mm**) i zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji. Dodatkowy analogowy wskaźnik słupkowy z granicami tolerancji.

**Funkcja wartości bezwzględnej:** zerowanie możliwe w każdym położeniu, bez utraty odniesienia do punktu referencyjnego. **Współczynnik regulowany** ze wskazaniem na wyświetlaczu. Poszczególne funkcje mogą być zablokowane bezpośrednio na czujniku. Ustawienia i zapisane wartości (współczynnik, wartości zadane, tolerancje) pozostają zachowane również po zmianie baterii.

**Dynamiczne funkcje pomiarowe (MAKS. / MIN.):** Do kontroli dokładności ruchu obrotowego i płaskości lub wyszukiwania punktu zwrotnego.

#### w dostawie::

W komplecie 1 bateria nr 081560, rozm. CR2450.

#### Wyp. dodatkowe:

Kabel danych nr 498940.

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: Złącze Digimatic

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze USB

zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

stopień ochrony IP: IP 42  
 Kalibracja: C1  
 Przełączalny odczyt: 0,0001 mm  
 Przełączalny odczyt: 0,00001 cal  
 granica błędu: 0,0022 mm  
 błąd graniczny częściowego zakresu pomiarowego: 0,0005 mm  
 nacisk pomiarowy: 0,65–1,15 N  
 Ø chwytu mocującego h6: 8 mm

## Opis techniczny

Przełączalny odczyt	0,00001 cal
Ø chwytu mocującego h6	8 mm
z bateriami / akumulatorkami	1× nr 081560 rozm. CR2450
grubość obudowy	35 mm
nacisk pomiarowy	0,65–1,15 N
liczba baterii	1
granica błędu	0,0022 mm
Ø korpusu	58 mm
Kalibracja	C1
błąd graniczny częściowego zakresu pomiarowego	0,0005 mm
stopień ochrony IP	IP 42
Przełączalny odczyt	0,0001 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
wysokość cyfr	11 mm
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
funkcja preset	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy

## Usługi

Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 30 mm	013210 30
Kalibracja DAkkS czujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 100 mm	013250 100
Znakowanie opis laserowy	018940

## Akcesoria

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	498940 D2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ R2	498940 R2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	498940 USB2