

Głowice skrawające, lewe,, system / wielkość płytki: DM/16



Dane zamówienia

Numer katalogowy	251715 DM/16
GTIN	4251414902992
Klasa artykułu	29D

Opis

Wykonanie:

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 10xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: DVUNR/L

pasująca wymienna płytka skrawająca: VNMG 1604..

pasują do korpusów: 264910 - 264922

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 50 mm

przesunięcie osi: 29 mm

długość całkowita: 35 mm

Opis techniczny

śruba do płytki podporowej	259027 3
pasująca wymienna płytka skrawająca	VNMG 1604..
przesunięcie osi	29 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	DVUNR/L
wielk. płytki	16 mm
długość całkowita	35 mm
System	DM
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	50 mm
pasują do korpusów	264910 - 264922
płytki podporowa	259033 5
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	259036 7
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

śruba do płytki podporowej	259613
płytki podporowa	259227
zespół łap	259509
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cN·m	659906 500