

## Głowice skrawające, lewe,, system / wielkość płytki: DM/16



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	251411 DM/16
GTIN	4251414902879
Klasa artykułu	29D

### Opis

#### Wykonanie:

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.

#### Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 10xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: DTUNR/L

pasująca wymienna płytka skrawająca: TN.. 1604..

pasują do korpusów: 264910 - 264922

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 48 mm

przesunięcie osi: 27 mm

długość całkowita: 35 mm

### Opis techniczny

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	DTUNR/L
przesunięcie osi	27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TN.. 1604..

płytki podporowa	259033 4
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	259036 6
pasują do korpusów	264910 - 264922
wielk. płytki	16 mm
śruba do płytki podporowej	259027 1
System	DM
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	48 mm
długość całkowita	35 mm
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak

## Akcesoria

zespół łap	259508
płytki podporowa	259226
śruba do płytki podporowej	259611