

## Korpusy wytaczaków z amortyzacją drgań, 12×D, System / ø chwytu: QC/25



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	264906 QC/25
GTIN	4251414902336
Klasa artykułu	29E

### Opis

#### Wykonanie:

Chwyt wzmacniany węglkami spiekanymi.  
Z przyłączem wody chłodzącej 1/8-27 NPT.

#### w dostawie::

Adapter redukujący z G1/4 cala na G1/8 cala.

#### wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{ przesunięcie osi głowicy skrawającej}$

Profundidad de giro interior hasta: 12×D

Boring depth up to: 12×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 12×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 12×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 12×D

Profondità interna fino a: 12×D

System: QC

długość całkowita  $L_{ges}$ : 380 mm

przesunięcie osi korpusu H: 2,5 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 161,9 mm

zalecany odcinek mocowania: 100 mm

Śruba montażowa: 269025 2

### Opis techniczny

niepodlegający mocowaniu obszar S	161,9 mm
ø chwytu	25 mm
długość całkowita $L_{ges}$	380 mm
System	QC

zalecany odcinek mocowania	100 mm
przesunięcie osi korpusu H	2,5 mm
Śruba montażowa	269025 2
Wewnętrzna głębokość toczenia do	12×D
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak

## Aksesoria

Groty do 6-kątów, chwyt E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cN·m	659906 500