

Głowice skrawające, prawe, System / wielkość płyty: QC/09**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260008 QC/09 |
| GTIN | 4251414902411 |
| Klasa artykułu | 29D |

Opis**Wykonanie:**

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 14xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SCLCR/L 09

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 09T3..

pasują do korpusów: 264900 - 264908

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 24 mm

przesunięcie osi: 13 mm

długość całkowita: 20 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| wielk. płytki | 09 mm |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 09T3.. |
| długość całkowita | 20 mm |

| | |
|---|--------------------|
| śruba mocująca płytki obracane | 269023 2 |
| System | QC |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} . | 24 mm |
| przesunięcie osi | 13 mm |
| pasują do korpusów | 264900 - 264908 |
| Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO | SCLCR/L 09 |
| Seria | Głowice skrawające |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| Śruby mocujące | 269407 |
| Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cN·m | 659906 500 |