

Garant GRIDLINE

**Stół warsztatowy vario z 5 szufladami i blatem z ciemnoszarego eluplanu przejezdne, z płytą granitową, Rozmiary: 1500/5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	431315 1500/5
GTIN	4062406131821
Klasa artykułu	41W

**Opis****Wykonanie:**

**Przejezdne stanowisko pomiarowe z płytą granitową, do zastosowania mobilnego. Płyty do pomiaru i kontroli z wyselekcjonowanego granitu naturalnego, dokładność 0.** Docierane precyzyjnie proszkiem diamentowym do celów kontroli. Homogeniczna struktura bez wad. Odporność na ugięcia i skręcenia. Całkowicie nierdzewna i kwasoodporna, niska przewodność ciepła. **W komplecie z tuleją gwintowaną nierdzewną M8. Blat roboczy z ciemnego tworzywa Eluplan, grubość 50 mm;** powłoka z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm, powierzchnia odporna na ścieranie i uderzenia. Powłoka jest antystatyczna, w dużym stopniu odporna na działanie słabych kwasów i ługów. Twarda, a jednocześnie elastyczna powierzchnia nadaje się zwłaszcza do obróbki delikatnych elementów. Wszystkie krawędzie z obrzeżem z tworzywa ABS. **Przejezdne segmenty nóg** z rurek o przekroju czworokątnym, wyposażone w 2 kółka skrętne i 2 stałe, Ø 125 mm, z poliuretanowym bieżnikiem niepozostawiającym śladów. Kała skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu. Ścianki tylne i półki z blachy stalowej. Obudowa 24G, szerokość 600 mm z blachy stalowej, zamykana centralnie zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, indywidualna blokada szuflad jedną ręką, nośność 75 kg.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu w mm: 50; 75; 75; 100; 125

**w dostawie::**

W komplecie płyta granitowa kl. dokł. 0 630 × 400 mm, tuleja gwintowana M8. Kompletnie zmontowane. W komplecie obudowa z szufladami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo. Zawieszenie płyty granitowej w kolorze antracytowym RAL 7016, korpusy szuflad szary jasny RAL 7035 (brak możliwości konfiguracji).

**wskazówka:**

Akcesoria zamieszczono w katalogu „Wyposażenie warsztatów (meble warsztatowe)”, tom 3.

wysokość: 850 mm

długość blatu: 1500 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm

Długość płyty granitowej: 630 mm

Szerokość płyty granitowej: 400 mm

## Opis techniczny

płaskość	0,007 mm
wysokość bloku szuflad	500 mm
wysokość	850 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej	400 kg
długość blatu	1500 mm
Szerokość płyty granitowej	400 mm
szerokość bloku szuflad	600 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
grubość blatu	50 mm
Długość płyty granitowej	630 mm
głębokość blatu	750 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
masa	208 kg
szerokość użytkowa szuflad w G	20
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg

grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003