

HOLEX®**Imadła maszynowe do wiertarek, mocowanie ręczne, szerokość szczęk A: 120 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	365045 120
GTIN	4045197771032
Klasa artykułu	32D

Opis

Wykonanie:

- solidna i poręczna konstrukcja
- szczęki hartowane w całości i szlifowane
- stała długość całkowita (śruba wchodzi w uchwyt!)
- uniwersalne możliwości mocowania dzięki podłużnym otworom
- ruchoma szczęka z prowadzeniem bocznym
- szczęka stała z trzema pryzmami pionowymi oraz jedną pryzmą poziomą.

Zastosowanie:

Do mocowania obrabianych przedmiotów na wiertarkach.

Materiał:

Korpus z żeliwa.

Klasa dokładności:

W zakresie **0,20 mm.**

zakres mocowania b: 110 mm

wysokość szczęk C: 30 mm

długość korpusu a: 343 mm

wysokość całkowita c: 66 mm

masa: 6,5 kg

Opis techniczny

długość korpusu a	343 mm
zakres mocowania b	110 mm
szerokość szczęk A	120 mm
wysokość całkowita c	66 mm
wysokość szczęk C	30 mm
masa	6,5 kg