

Garant**Płyta obrotowa do wcinania Ostrze kuliste, HB7310, Szerokość skrawania W: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273739 4
GTIN	4045197771407
Klasa artykułu	21L

Opis techniczny

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,04$ mm
Szerokość skrawania W	4 mm
posuw f	0,1 - 0,22 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,6 - 1,6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	N
Zastosowanie dodatkowe	Ti
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7310
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	350 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	350 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	S
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		