

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250020 32/16
GTIN	4045197772114
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	PCBNR/L 3232P16
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1606..
Dźwigienka	259015 12
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
zestaw kołków sprężystych	259047 4
Szerokość funkcjonalna L ₄	27 mm
Wielkość chwytu	32 mm
wielk. płytki	16 mm
długość całkowita L	170 mm
śrubado dźwigni	259018 11
długość główki L ₁	35 mm
płytki podporowa	259031 35
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka Typ 12	259015 12
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 4	259047 4
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
płytki podporowa Typ 35	259031 35
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 6	259044 6