

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/19mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250020 32/19
GTIN	4045197772121
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	PCBNR/L 3232P19
długość główki L ₁	35 mm
wielk. płytki	19 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	27 mm
Wielkość chwytu	32 mm
długość całkowita L	170 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 7
śrubado dźwigni	259018 13
Dźwigienka	259015 13
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1906..
zestaw kołków sprężystych	259047 5
płytki podporowa	259031 36
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 7	259044 7
płytki podporowa Typ 36	259031 36
śrubado dźwigni Typ 13	259018 13
Dźwigienka Typ 13	259015 13