

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/16mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250021 32/16
GTIN	4045197772145
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1606..
śrubado dźwigni	259018 11
wielk. płytki	16 mm
płytki podporowa	259031 35
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
długość główki L ₁	35 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	27 mm
kod ISO uchwytu	PCBNR/L 3232P16
zestaw kołków sprężystych	259047 4
Dźwigienka	259015 12
długość całkowita L	170 mm
Wielkość chwytu	32 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 4	259047 4
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
Dźwigienka Typ 12	259015 12
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 6	259044 6
płytki podporowe Typ 35	259031 35