

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/16mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250024 32/16
GTIN	4045197772176
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	170 mm
płytką podporowa	259031 35
zestaw kołków sprężystych	259047 4
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
śrubado dźwigni	259018 11
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
kod ISO uchwytu	PCSNR/L 3232P16
Wielkość chwytu	32 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 1606..
wielk. płytki	16 mm
długość główki L ₁	34 mm
Dźwigienka	259015 12
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 4	259047 4
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
Dźwigienka Typ 12	259015 12
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 6	259044 6
płytki podporowa Typ 35	259031 35