

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260004 16/09
GTIN	4045197772503
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 16/09 mm kod ISO uchwytu: SCRCR/L 1616H09
pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L₄: 17 mm
długość główki L₁: 15 mm
długość całkowita L: 100 mm
śruby mocujące: 269028 2

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	SCRCR/L 1616H09
Szerokość funkcjonalna L ₄	17 mm
długość główki L ₁	15 mm
śruby mocujące	269028 2
śruba do płytki podporowej	269013 2
płytki podporowa	269005 1
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 09T3..
wielk. płytki	9 mm
długość całkowita L	100 mm
Wielkość chwytu	16 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo i neutralne
rodzaj zastosowania	prawo

norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Aksesoria

Śruby do płytki podporowej	269200
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
płytki podporowa	269000
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
płytki podporowa Typ 1	269005 1
śruby mocujące Typ 22	269028 22