

Garant**Noże, lewe,, chwyt / wiekość płytki: 12/09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260005 12/09
GTIN	4045197772572
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 12/09 mm kod ISO uchwytu: SCRCR/L 1212F09
pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L₄: 13 mm
długość główki L₁: 15 mm
długość całkowita L: 80 mm
śruby mocujące: 269028 14

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	13 mm
Wielkość chwytu	12 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
śruby mocujące	269028 14
długość całkowita L	80 mm
wielk. płytki	9 mm
kod ISO uchwytu	SCRCR/L 1212F09
długość główki L ₁	15 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie

Kąt ustawienia κ	75 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269420
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 14	269028 14