

Garant**Noże, lewe,, chwyt / wiekość płytki: 20/09 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260005 20/09 |
| GTIN | 4045197772596 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis

Noże 20/09 mm kod ISO uchwytu: SCRCR/L 2020K09
pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L_4 : 22 mm
długość główki L_1 : 18 mm
długość całkowita L: 125 mm
śruby mocujące: 269028 2

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| długość główki L_1 | 18 mm |
| śruby mocujące | 269028 2 |
| śruba do płytki podporowej | 269013 2 |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 09T3.. |
| długość całkowita L | 125 mm |
| Szerokość funkcjonalna L_4 | 22 mm |
| Wielkość chwytu | 20 mm |
| wielk. płytki | 9 mm |
| płytki podporowa | 269005 1 |
| kod ISO uchwytu | SCRCR/L 2020K09 |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | lewe i neutralne |
| rodzaj zastosowania | lewe |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| norma | DIN ISO 5610 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Kąt ustawienia κ | 75 stopni |
| rodzaj chwytu | Głowice skrawające |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Noże |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem. | 269440 |
| Śruby do płytki podporowej | 269200 |
| płytki podporowa | 269000 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| śruby mocujące Typ 22 | 269028 22 |
| płytki podporowa Typ 1 | 269005 1 |
| śruba do płytki podporowej Typ 2 | 269013 2 |