

**Garant****Frezy torusowe VHM, DLC, Ø e8 DC / R1: 12/1,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	206075 12/1,5
GTIN	4045197766595
Klasa artykułu	11X

**Opis****Wykonanie:**

**Powłoka DLC-sp<sup>2</sup> najnowszej generacji. Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia, ostrza czołowe o zaokrąglonych narożach.**

**Duża stabilność dzięki wzmocnionemu rdzeniowi.**

Tolerancja:  $R_1 = \pm 0,01$  mm.

**Opis techniczny**

Ø chwytu $D_s$	12 mm
długość ostrzy $L_c$	12 mm
Promień ostrza $R_1$	1,5 mm
Ø ostrzy $D_c$	12 mm
długość całkowita $L$	160 mm
posuw $f_z$ przy frezowaniu kopianym w aluminium dającym krótki wiór	0,079 mm
posuw $f_z$ przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,07 mm
wysięg $L_1$ z szyjką	115 mm
Ø szyjki $D_1$	11 mm
Liczba zębów $Z$	2
chwyt	DIN 6535 HA h6
Kąt linii śrubowej	30 stopni

powłoka	DLC
Materiał ostrza	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	e8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,1×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frez torusowy

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Al	nadają się	180 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	140 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	105 m/min	N
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl	nadają się	130 m/min	N
PE-HD	nadają się	80 m/min	N
PA 66	nadają się	100 m/min	N
PEEK	nadają się	80 m/min	N
PF 31	nadają się	70 m/min	N
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)	nadają się	90 m/min	N
POM GF25 (polioksymetylen z 25%)	nadają się	80 m/min	N

zawartością włókna szklanego)			
PA 66 GF30	nadają się	70 m/min	N
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)	nadają się	70 m/min	N
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)	nadają się	80 m/min	N
Cu	nadają się	100 m/min	N
CuZn	nadają się	120 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadają się		
<b>Usługi</b>			
Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB			129100 HB